

Polisela Silicone Acético

Selante de silicone de cura acética estendida RVT indicado para construção sanitária e outras aplicações de vedação.

Composição

Selante de silicone monocomponente com fungicida. À base de acetoxi.

Propriedades Físicas

Aparência	Pastosa
Cor	Incolor
Densidade à 25°C	0,99 g/cm ³
Formação de Película	≅ 10 minutos*
Dureza Shore A	23,0
Tempo de Cura	3 mm/24 horas*
Temperatura para aplicação (°C)	5 – 45
Temperatura de trabalho (°C)	-50 – 150
Consumo médio	50 g/m linear*

* Os dados de rendimento e os tempos médios descritos foram levantados mediante testes executados em laboratório com uma condição climática de 25°C e umidade de 50%. Os resultados podem sofrer alterações mediante a forma de aplicação, ferramentas, condições climáticas e da superfície.

Indicação

Indicado para vedações em vidros e alumínio, juntas de acabamento em esquadrias de alumínio, box de banheiro e acabamento em superfícies lisas e não ferrosas.

Benefícios

- Fácil aplicação;
- Pronto para uso;
- Excelente adesão a materiais não porosos;
- Resistente a fungo e mofo.

Embalagens

- Cartuchos Plásticos de 280 gramas do Polisela Silicone Acético;
- Caixa de Papelão com 12 unidades do Polisela Silicone Acético;

Preparação da Superfície

- A preparação da superfície necessita ser seguida de acordo com a norma ABNT NBR 13245, em que a superfície deve ser limpa antes da aplicação.
- A área necessita estar seca, isenta de pó, gorduras e outras substâncias que comprometam a aderência do produto.
- Caso haja necessidade, antes de aplicar o produto limite a área de aplicação com fita crepe.

Aplicação do produto

- O Polisela Silicone Acético pode ser aplicado com pistola manual ou pneumática.
- Após a preparação da superfície, cortar o bico aplicador em um ângulo de 45° conforme o tamanho e espessura desejada. Colocar o bico no cartucho aplicador e ajustar na pistola. Faça o acabamento e remova a fita crepe.

Observação: Reutilize o produto em até 2 semanas.

Limpeza

As ferramentas, equipamentos e a superfície devem ser limpos com o auxílio de um pano com álcool, desde que o material ainda não tenha curado. Caso o material já tenha sido curado, somente poderá ser removido mecanicamente.

Validade

O Polisela Silicone Acético possui um prazo de validade de 12 meses, em condições normais do ambiente e desde que a embalagem esteja lacrada.

Precauções

- É um produto químico e como tal só deve ser manipulado por pessoas capacitadas.
- A leitura da FDS é altamente recomendada.
- Armazenar o produto fora do alcance de crianças e animais;
- Não reutilizar as embalagens;

Polisela Silicone Acético

- É recomendado a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) como luvas, óculos de proteção e roupas de proteção durante o manuseio do produto;
- Estocar em condições secas e protegidos da exposição direta ao sol em temperaturas entre 10°C e 25°C.