

Polisela Silicone Neutro

Selante de silicone de cura neutra RVT indicado para colagem e vedação de diversos materiais.

Composição

Selante de silicone monocomponente de cura neutra e sem odor. À base de oximínica.

Propriedades

Aparência	Pastosa
Cor	Incolor
Densidade à 25°C	1,04 g/cm ³
Formação de Película	≅ 10 minutos*
Dureza Shore A	25,0
Tração – 24 horas	> 10 Kg/cm ²
Tempo de Cura	3 mm/24 horas*
Temperatura para aplicação (°C)	5 – 45
Temperatura de trabalho (°C)	-50 – 150
Consumo médio	50 g/m linear*

* Os dados de rendimento e os tempos médios descritos foram levantados mediante testes executados em laboratório com uma condição climática de 25°C e umidade de 50%. Os resultados podem sofrer alterações mediante a forma de aplicação, ferramentas, condições climáticas e da superfície.

Indicação

Indicado para colagem de materiais porosos, não porosos e metais, como concreto, alvenaria, vidro, PVC, policarbonato, cerâmicas e pedras. Indicado para vedações e envidraçamento.

Observação: o produto pode ser aplicado em aquários.

Benefícios

- Fácil aplicação;
- Resistente a temperatura;
- Pronto para uso;
- Forma uma borracha flexível;
- Aplicado em áreas internas e externas.

Embalagens

- Cartuchos Plásticos de 280 g do Polisela Silicone Neutro;
- Caixa de Papelão com 12 un do Polisela Silicone Neutro.

Preparação da Superfície

- A preparação da superfície necessita ser seguida de acordo com a norma ABNT NBR 13245, em que a superfície deve ser limpa antes da aplicação.
- A área necessita estar seca, isenta de pó, gorduras e outras substâncias que comprometam a aderência do produto.
- Caso haja necessidade, antes de aplicar o produto limite a área de aplicação com fita crepe.

Aplicação do produto

- O Polisela Silicone Neutro pode ser aplicado com pistola manual ou pneumática.
- Após a preparação da superfície, cortar o bico aplicador em um ângulo de 45° conforme o tamanho e espessura desejada. Colocar o bico no cartucho aplicador e ajustar na pistola. Faça o acabamento e remova a fita crepe.

Observação: Reutilize o produto em até 2 semanas.

Limpeza

As ferramentas, equipamentos e a superfície devem estar limpos com o auxílio de um pano com álcool, desde que o material não tenha curado. Caso o material já tenha sido curado, somente poderá ser removido mecanicamente.

Validade

O Polisela Silicone Neutro possui um prazo de validade de 12 meses, em condições normais do ambiente e desde que a embalagem esteja lacrada.

Precauções

- É um produto químico e como tal só deve ser manipulado por pessoas capacitadas.
- É de suma importância ler a FDS do produto;
- Armazenar o produto fora do alcance de crianças e animais;
- Não reutilizar as embalagens;

Polisela Silicone Neutro

- É recomendado a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) como luvas, óculos de proteção e roupas de proteção durante o manuseio do produto;
- Estocar em condições secas e protegidos da exposição direta ao sol em temperaturas entre 10°C e 25°C.